


Ventilski blok CDVI5.0

Broj artikla: 197648

FESTO

Ventilski blok CDVI, Clean Design.



Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan 3/2 otvoren/zatvoren, monostabilan 3/2 otvoren, monostabilan 2/2 otvoren, monostabilan 2/2 zatvoren, monostabilan 5/3 zatvoren 5/3 odzračen 5/3 stavljen pod tlak 5/2 bistabilan 2x3/2 zatvoren, monostabilan 2x3/2 otvoren, monostabilan 5/2 monostabilan
Veličina ventila	24 mm
Maks. Standardni nazivni protok	650 l/min at 24 mm
Pogonski tlak	-0,9 ... 10 bar
Dozvola	C-Tick
Zasnovano na normi	ISO 14159 EN 1672-2
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Klasa korozione otpornosti KBK	3
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67 IP66 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Električno aktiviranje	Multipol Feldbus
Indikacija sklopnog položaja	LED
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Način aktiviranja	električno
Električni sustav UI/lzl	da
Tip bloka	15
Maks. broj ventilskih mjesta	16
Struktura ventilskog bloka	modularno