


Checkbox CHB

Broj artikla: 197890

FESTO



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Skupni list podataka - Pojedinačne vrijednosti ovise o Vašoj konfiguraciji.

Svojstvo	Vrijednost
Maks. promjer dijelova	80 mm
Funkcija brojanja	da
Mehanička zaštita	IP54
Priključak za enkoder	prema specifikaciji RS 485
Maks. duljina dijelova	Ovisno o brzini trake i tražene rezolucije
Min. promjer dijelova	0,5 mm
Min. duljina dijelova	3 mm
Izlazi	Upravljanje dobavnim uređajem Upravljanje trakom / pogonski spremno Dojava statusa "Upozorenje" Izlaz greške Kamera - ispusni ventil Način 0 Načini 1 Dio 1 dobar i ispravno orijentiran Dio 2 dobar i ispravno orijentiran Dio 3 dobar i ispravno orijentiran Dio 4 dobar i ispravno orijentiran Dio 5 dobar i ispravno orijentiran Dio 6 dobar i ispravno orijentiran Dio dobar, ali pogrešno orijentiran Dio pogrešan PLC_Power Dostignuto stanje brojila
Ulazi	Senzor uspora 3 Senzor uspora 2 Senzor uspora 4 Senzor uspora 5 Vanjski start Counter Reset Vanjska greška Senzor uspora 6 Vanjski senzor Type Select 0 Senzor uspora 1 Type Select 6 Type Select 5 Type Select 1 Type Select 2 Type Select 3 Type Select 4
Maks. broj različitih orijentiranja po memoriji tipova	8
Maks. broj memorija tipova	48
Predizbor količine	Software CheckOpti

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija upravljanja	sortirati prepoznati brojati
Opseg brojanja	1 - 10 Mio.
Nazivni pogonski tlak	6 bar
Osigurač interni	1 A tromi
Područje pogonskog napona AC	85 ... 264 V
Elektronsko ograničenje izlaza	700 mA
Maks. ukupna struja na priključku PLC	1 A
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Uvjeti okoline	suho Zaštita od ekstremnih utjecaja stranog svjetla što je moguće čišći zrak okoline
Temperatura okoline	10 ... 50 °C
Sučelje dijagnosticiranja	4-polno M12x1 Utičnica 115 Kbaud RS232 sučelje