

Spiralno plastično crijevo PPS-4-7,5-1/4-BL

Broj dijela: 19798

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Radna duljina	7.5 m
Vanjski Ø	6.3 mm
Dužina bloka	0.34 m
Unutra-Ø	4.7 mm
Promjer namota	75 mm
Broj zavoja	44
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.95 bar...21.2 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Nazivni moment zatezanja	11 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	249 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Vanjski navoj G1/4
boja	plava
Materijal spojnog navoja	Mjed
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Zaštita od pregiba materijala	Čelik pocinčano
Materijalno crijevo	PA12-P