


Aksijalni komplet EAMM-A-P8-38A-40P

Broj dijela: 1986292

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------|-----------------|
| Položaj montaže | po želji |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Klasa zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline | -10 °C...60 °C |
| Prenosivi moment | 12.5 Nm |
| Težina proizvoda | 110 g |
| Pogon koda sučelja | P8-38A |
| Kod sučelja Motor In | 40P |
| Kučište spojke koda sučelja | 38A.2 |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |