

Brzi navojni spoj CK-3/8-PK-9

Broj artikla: 2033

FESTO

Vanjski navoj s brtvenim prstenom, metalna izvedba



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|---|
| Nazivni promjer | 8 mm |
| Način brtvljenja na navojnom čepu | Brtveni prsten |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Oblik | Ravni oblik |
| Veličina pakiranja | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0,095 ... 1 MPa |
| Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13,775 ... 145 psi |
| Uputa za pogonski tlak | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Water (liquid, free of ice) |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon Water: G thread only possible with OL sealing ring |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Nazivni moment pritezanja | 12,5 Nm |
| Tolerancija uz nazivni moment pritezanja | ± 20 % |
| Pneumatski priključak 1 | Vanjski navoj G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 9 mm s maticom |
| Material of union nut | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material of threaded plug | Anodised wrought aluminium alloy |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Material sealing ring | PA ojačan TPE-U(PU) |