



Vod upravljanja

NEBC-S1H15-E-5.0-N-LE15

Broj artikla: 2052918
Proizvod u napuštanju

FESTO

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2023. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	DIN 47100
Identifikacija kabela	Bez držača natpisne oznake
Električni spoj 1, funkcija	Strana Fieldbus uređaja
Električni spoj 1, dizajn	uglast
Električni spoj 1, tip konektora	Utikači
Električni spoj 1, kablanski izlaz	Ravno
Električni spoj 1, tehnologija spajanja	Sub-D
Električni spoj 1, broj pinova/žica	15
Električni spoj 1, zauzeti pinovi/žice	15
Električni spoj 1, tip ugradnje	2x screw 4-40 UNC-2A
Električni spoj 2, funkcija	Strana upravljačke jedinice
Električni spoj 2, tip konektora	Kabel
Električni spoj 2, tehnologija spajanja	otvoreni kraj
Električni spoj 2, broj pinova/žica	15
Električni spoj 2, zauzeti pinovi/žice	15
Područje pogonskog napona DC	0 ... 30 V
Nazivni pogonski napon DC	24 V
Duljina kabela	5 m
Svojstvo vodiča	prikladno za energetski lanac
Radius savijanja, fiksna instalacija kabela	≥ 33 mm
Promjer kabela	6,6 mm
Struktura kabela	18x0,14
Nazivni presjek vodiča	0,14 mm ²
Krajevi žila	Tuljak završetka žile
Mehanička zaštita	IP50
Opaska o stupnju zaštite	u montiranom stanju
Temperatura okoline	-30 ... 80 °C
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-30 ... 80 °C
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Stupanj onečišćenja	3
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Boja, kablanski plašt	sivo