

Flexo spojnica FK-M16

Broj dijela: 2065

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M16
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Metali s više od 1% masenog udjela bakra isključeni su iz upotrebe. Isključene su tiskane ploče, kabeli, električni konektori i zavojnice
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	670 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal utičnice	Čelik pocinčani
Materijal za kućište	Čelik pocinčano
Materijal za kuglicu	Čelik za kaljenje kućišta
Materijal sferna podloška	Čelik za kaljenje kućišta
Materijal matica	Čelik pocinčano