

Tuljak utikača KDV-PK-3

Broj artikla: 208378

FESTO

za višestruko spajanje savitljivih cijevi od plastičnih savitljivih cijevi NW 2, 3 i 4.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,5 mm
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Pneumatski priključak	za gibljivu cijev vanjskog promjera 4 mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno