

# Rotacijski razdjelnik GF-1/4

Broj dijela: 2094

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	11.5 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Maks. broj okretaja	300 rpm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS