


Prigušno-povratni ventil GR-1/4

Broj artikla: 2101

FESTO

podesiva količina protoka u jednom smjeru protoka.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	370 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	150 l/min
Pogonski tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 75 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	570 l/min
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	340 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Težina proizvoda	80 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material adjusting screw	Čelik pocinčano