

# Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GR-3/4

Broj dijela: 2103

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Element za podešavanje	Nazubljeni vijak
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	3300 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	4800 l/min
Radni tlak	0.3 bar...15 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Zaštita od eksplozije	Obratite pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Položaj montaže	po želji
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	938 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS