


# Paralelni komplet EAMM-U-50-D32-40P-78-S1

Broj dijela: 2154009

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	50
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	6000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.01 Nm
Prenosivi moment	1 Nm
Težina proizvoda	610 g
Pogon koda sučelja	D32B
Kod sučelja Motor In	40P
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS