

# Magnetni ventil



## MCH-4-1/4

Broj artikla: 2201

Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	4/2 monostabilan
Način aktiviranja	električno
Pogonski tlak	2 ... 10 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Princip brtvljenja	mekano
Vrsta upravljanja	predupravljano
Vrijeme sklapanja isklj	23 ms
Vrijeme sklapanja uklj	16 ms
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-5 ... 40 °C
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Aluminijski lijev