

Flexopneu savitljiva cijev P-19-SW

Broj artikla: 2235

Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	31 mm
Radijus savijanja, mjerodavan za protok	200 mm
Unutarnji promjer	19 mm
Min. radijus savijanja	60 mm
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 16 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Težina proizvoda prema duljini	0,649 kg/m
Pneumatski priključak	für Stecktüle Innen-Ø 19 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	A 71 +/- 5
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, savitljiva cijev	EPDM SBR