

Plastična savitljiva cijev PL-4-NT

Broj artikla: 2236

FESTO

za CK i N navojne spojeve (dozvoljeno za proizvodnju živežnih namirnica)
Maksimalan tlak dozvoljen je kod maksimalne temperature .



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---|
| Vanjski promjer | 6,2 mm |
| Radijus savijanja, mjerodavan za protok | 22,5 mm |
| Unutarnji promjer | 4 mm |
| Pogonski tlak ovisan o temperaturi | -0,95 ... 9 bar |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Dopuštenje za prehrambene artikle | FDA 2002/72/EG |
| Temperatura okoline | -30 ... 60 °C |
| Dozvola | TÜV |
| Težina proizvoda prema duljini | 0,016 kg/m |
| Boja | prirodno |
| Tvrdoća po Shoreu | D 42 +/-3 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, savitljiva cijev | PE |