


# Aksijalni komplet EAMM-A-D40-60G

Broj artikla: 2256400

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost           |
|--------------------------|----------------------|
| Položaj ugradnje         | proizvoljno          |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L       |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C        |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %             |
| Mehanička zaštita        | IP40                 |
| Temperatura okoline      | -10 ... 60 °C        |
| Prenosivi okretni moment | 12,5 Nm              |
| Težina proizvoda         | 570 g                |
| Kod sučelja, pogon       | D40A<br>D40B<br>D40C |
| Cod sučelja, Motor in    | 60G                  |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno        |