



# Brzoodzračni ventil SE-3/4

Broj artikla: 2280

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Brzo odzračivanje
Pneumatski priključak 1	G3/4
Pneumatski priključak 2	G3/4
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Standard nominal flow rate, exhaust 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	7.500 l/min
Standard nominal flow rate pressurisation 0.6-0.5 MPa (6-5 bar, 87-72.5 psi)	2.500 l/min
Pogonski tlak	0,5 ... 10 bar
Temperatura okoline	-20 ... 75 °C
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni promjer	19 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 75 °C
Težina proizvoda	710 g
Pneumatski priključak 3	G3/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR