

Aksijalni komplet EAMM-A-P6-38A-67A

Broj artikla: 2297641
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Prikladno za električne pogone](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	230 g
Kod sučelja, pogon	P6-38A
Cod sučelja, Motor in	67A
Kod sučelja, kućište spojke	38A
Materijal - napomena	RoHS sukladno