


Prijenosnik EMGA-40-P-G3-EAS-40

Broj artikla: 2297684

★ Osnovni proizvodni program

Pogodno za servo motore

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	40 mm
Veličina prirubnice motora	40 mm
Zračnost zakretanja	0,25 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	3:1
Maks. brzina vrtnje pogona	18.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	11 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,031 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	17,6 Nm
Maks. stupanj djelovanja	98 %
Krutost na zakretanje	1 Nm/arcmin
Težina proizvoda	350 g
Sučelje prigona - gonjena strana	40G 40P
Materijal - napomena	RoHS sukladno