


Prijenosnik EMGA-60-P-G3-EAS-60

Broj artikla: 2297686

★ Osnovni proizvodni program

Pogodno za servo motore

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	60 mm
Veličina prirubnice motora	60 mm
Zračnost zakretanja	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetni prijenosnik
Prijenosni odnos prigona	3:1
Maks. brzina vrtnje pogona	13.000 1/min
Pogonska temperatura prigona	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	28 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,135 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	45 Nm
Maks. stupanj djelovanja	98 %
Krutost na zakretanje	2,3 Nm/arcmin
Težina proizvoda	900 g
Sučelje prigona - gonjena strana	60H 60P
Materijal - napomena	RoHS sukladno