


Prijenosnik EMGA-60-P-G5-EAS-60

Broj artikla: 2297687

★ Osnovni proizvodni program

Pogodno za servo motore

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|-------------------------|
| Veličina prirubnice prigona | 60 mm |
| Veličina prirubnice motora | 60 mm |
| Zračnost zakretanja | 0,17 deg |
| Vrsta pogona | Planetni prijenosnik |
| Prijenosni odnos prigona | 5:1 |
| Maks. brzina vrtnje pogona | 13.000 1/min |
| Pogonska temperatura prigona | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Mehanička zaštita | IP54 |
| Trajni zakretni moment na izlazu pogona | 40 Nm |
| Moment tromosti mase, prijenosnik | 0,078 kgcm ² |
| Maks. izlazni okretni moment | 64 Nm |
| Maks. stupanj djelovanja | 98 % |
| Krutost na zakretanje | 2,3 Nm/arcmin |
| Težina proizvoda | 900 g |
| Sučelje prigona - gonjena strana | 60H 60P |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |