


Prijenosnik EMGC-67-A-G1-SEC-67

Broj artikla: 2321480
Proizvod u napuštanju

FESTO

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2026. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina prirubnice prigona	67 mm
Veličina prirubnice motora	67 mm
Zračnost zakretanja	0,67 deg
Vrsta pogona	Desni - kutni reduktor
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje pogona	4.500 1/min
Pogonska temperatura prigona	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Mehanička zaštita	IP54
Trajni zakretni moment na izlazu pogona	2 Nm
Moment tromosti mase, prijenosnik	0,09 kgcm ²
Maks. izlazni okretni moment	2,1 Nm
Maks. stupanj djelovanja	90 %
Krutost na zakretanje	0,105 Nm/arcmin
Težina proizvoda	930 g
Kod sučelja, motor izvan pogona	67A
Cod sučelja, Motor in	67A
Materijal - napomena	RoHS sukladno