


# Precizni regulator tlaka

## LRP-7.0-6

Broj artikla: 2418761

FESTO

bez manometra.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Serija	LR
Osiguranje aktiviranja	Okretni gumb s blokadom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	predupravljeni precizni membranski regulator
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Pokaz tlaka	Priprema za G1/8
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Područje regulacije tlaka	0,1 ... 6 bar
Maks. tlačna histereza	0,02 bar
Normalni nazivni protok	240 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plinovi
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	Za ugradbenu ploču dijametra 7mm
Pneumatski priključak 2	Za ugradbenu ploču dijametra 7mm
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Aluminij
Material membrane	NBR