

Stezni tuljak EAMH-86-19-C27.3

Broj artikla: 2429535

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	86
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	8,2 kgmm ²
Težina proizvoda	76 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno