


# Stezni tuljak EAMH-145-19-C34

Broj artikla: 2429591

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	145
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	4.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	35,5 kgmm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	227 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno