


# Leptirasti zatvarač VZFB-D-40-WW-V4V4E

Broj artikla: 2464098  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Nominal width DN40, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4404.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni pločasti razvodnik
Način aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Zavareni krajevi/zavareni krajevi
Nazivni promjer DN	40
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	10
Moment aktiviranja	10 Nm
Zasnovano na normi	DIN 11851
Medij	Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-10 ... 120 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kućišta	1.4404
Material disc	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala ploče	1.4404
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4404
Težina proizvoda	1.100 g
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - vrlo visoka otpornost na koroziju