


# Leptirasti zatvarač VZFB-D-65-WW-V4V4E

Broj artikla: 2464102  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Nominal width DN65, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4404.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                       | Vrijednost  |
|--------------------------------|---|
| Konstruktivna struktura        | 2-smjerni pločasti razvodnik  |
| Način aktiviranja              | ručno   |
| Princip brtvljenja             | mekano  |
| Položaj ugradnje               | proizvoljno   |
| Vrsta pričvršćenja             | Ugradnja vodova   |
| Priključak procesnog ventila   | Zavareni krajevi/zavareni krajevi   |
| Nazivni promjer DN             | 65  |
| Smjer strujanja                | reverzibilno  |
| Nazivni tlak armature          | 10  |
| Moment aktiviranja             | 18 Nm   |
| Zasnovano na normi             | DIN 11851   |
| Medij                          | Voda<br>neutralne tekućine  |
| Temperatura medija             | -10 ... 120 °C  |
| Materijal - napomena           | Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom<br>RoHS sukladno |
| Sigurnost hrane                | Vidi dodatne informacije  |
| Material housing               | visokolegirani čelik, nehrđajući  |
| Broj materijala kućišta        | 1.4404  |
| Material disc                  | visokolegirani čelik, nehrđajući  |
| Broj materijala ploče          | 1.4404  |
| Material shaft                 | visokolegirani čelik, nehrđajući  |
| Broj materijala vratila        | 1.4404  |
| Težina proizvoda               | 2.100 g   |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - vrlo visoka otpornost na koroziju   |