

# Okrugli cilindar DGS-40-140

Broj artikla: 2476  
Proizvod u napuštanju

FESTO

[bez prigušenja u krajnjim položajima](#)

[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	140 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	0,6 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	633 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	754 N
Pneumatski priključak	G1/4