


# Amortizer DYSC-20-18-Y1F

Broj artikla: 2479149

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	20
Hod	18 mm
Prigušivanje	samopodesivi
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prepoznavanje pozicije	bez
Maks. naletna brzina	3 m/s
Vrijeme povrata, kratko	0,3 s
Vrijeme povrata, dugo	1 s
Način funkcioniranja	jednoradni tlačno
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Duljina prigušivanja	16 mm
Maks. sila na graničnik	3.000 N
Maks. primljena energija po hodu	38 J
Maks. primljena energija po satu	80.000 J
Maks. preostala energija	0,32 J
Sila povrata	10 N
Težina proizvoda	370 g
Vrsta pričvršćenja	s kontramaticom
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR
Material housing	Čelik pocinčan
Material piston rod	visokolegirani čelik