


# Priključna ploča VABP-S1-1V1G-G14-2

Broj artikla: 2614860

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Širina	42 mm
Funkcijski priključak 32	G1/8
Funkcijski priključak 34	G1/8
Pneumatski priključak 22	Priključna ploča G1/4
Pneumatski priključak 44	Priključna ploča G1/4
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Normalni nazivni protok	1.400 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 ... 50 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Težina proizvoda	1.623 g
Priključak, upravljački zrak 14	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material manifold	Aluminijska legura za gnječenje
Material o-ring	NBR
Material screws	Čelik