


Okrugli cilindar DGS-25- -S2

Broj artikla: 2656
Proizvod u napuštanju

FESTO

Izvedbe bez prigušenja u krajnjim položajima.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|---------------------------------------|---|
| Hod | 1 ... 500 mm |
| Promjer klipa | 25 mm |
| Prigušivanje | bez prigušivanja |
| Prepoznavanje pozicije | bez |
| Varijante | Prolazna klipnjača |
| Pogonski tlak | 1 ... 12 bar |
| Način funkcioniranja | dvoradno |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Temperatura okoline | -20 ... 80 °C |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje | 247 N |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 247 N |
| Pneumatski priključak | G1/8 |