



Razdjelni modul PMBL-90-HP3-E

Broj artikla: 2663892

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	90
Nazivni promjer DN	36
Serijski broj	L
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Modul odvojka
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
Pogonski tlak	0 ... 50 bar
Tlak upravljanja	0 ... 50 bar
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-uređaji pod tlakom-smjernica
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-10 ... 60 °C
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Temperatura medija	5 ... 60 °C
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Težina proizvoda	2.600 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material seals	NBR PE
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje