

Viličasta glava SG-M10

Broj artikla: 2674

FESTO

sa šestobridnom maticom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače) po DIN ISO 8140.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M10
Zasnovano na normi	ISO 8140
Odgovara normi	DIN 71752
Navojni priključak	Unutarnji navoj M10
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	104 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting pin	Čelik pocinčano
Material clevis	Čelik pocinčano
Material nut	Čelik pocinčano