

# Viličasta glava SG-M12

Broj artikla: 2675

FESTO

sa šestobridnom maticom, za oscilirajuće pričvršćenje cilindra (na strani klipnjače) po DIN ISO 8140.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	M12
Zasnovano na normi	ISO 8140
Odgovara normi	DIN 71752
Navojni priključak	Unutarnji navoj M12
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Temperatura okoline	-40 ... 150 °C
Težina proizvoda	168 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material mounting pin	Čelik pocinčano
Material clevis	Čelik pocinčano
Material nut	Čelik pocinčano