

Okrugli cilindar DGS-40- -

Broj artikla: 2711
Proizvod u napuštanju

FESTO

[bez prigušenja u krajnjim položajima](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi
[Support Portal](#).



Prikaz primjera

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 2.000 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski tlak	0,6 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	633 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	754 N
Pneumatski priključak	G1/4