


Komplet graničnika EADP-ES-R3-25

Broj artikla: 2721599

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Područje namještanja, kut zakretanja	0 ... 325 deg
Položaj ugradnje	proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 50 °C
Moment tromosti mase JO	1 kgcm ²
Težina proizvoda	210 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material stops	Berilij bronca, poniklovana
Material flange	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material bracket	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano