


# Aksijalni komplet EAMM-A-D50-70A

Broj artikla: 2733783

FESTO

Prikladno za električne pogone



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	12 Nm
Težina proizvoda	740 g
Kod sučelja, pogon	D50B
Cod sučelja, Motor in	70A
Materijal - napomena	RoHS sukladno