

# Paralelni komplet EAMM-U-70-D32-60G-96

Broj dijela: 2748181

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	70
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	5000 rpm
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maseni moment inercije	118 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0.18 Nm
Prenosivi moment	7 Nm
Težina proizvoda	1760 g
Pogon koda sučelja	D32B
Kod sučelja Motor In	60G
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS