

# Mijeh EB-80-20

Broj artikla: 2748903

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	80
Potrebni promjer ugradnje	95 mm
Hod	20 mm
Maks. visina, izvučeno	70 mm
Maks. prekretni kut	10 deg
Maks. devijacija	5 mm
Min. visina ugradnje	50 mm
Način funkcioniranja	jednoradni
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak do ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila povrata	400 N
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bellows	CR
Material housing	Aluminijski lijev