


# Mijeh EB-80-45

Broj artikla: 2748904

FESTO

bez održavanja, bez Stick Slip efekta.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	80
Potrebni promjer ugradnje	95 mm
Hod	45 mm
Maks. visina, izvučeno	110 mm
Maks. prekretni kut	15 deg
Maks. devijacija	10 mm
Min. visina ugradnje	65 mm
Način funkcioniranja	jednoradni
Pogonski tlak	0 ... 8 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak do ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
Klasa korozione otpornosti KBK	0 - bez otpornosti na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-40 ... 70 °C
Sila povrata	200 N
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material bellows	CR
Material housing	Aluminijski lijev