

# Paralelni komplet EAMM-U-110-D50-100A-120

Broj artikla: 2799424

★ Osnovni proizvodni program

[Prikladno za električne pogone](#)

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	110
Položaj ugradnje	proizvoljno
Prijenosni odnos prigona	1:1
Maks. brzina vrtnje	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Moment tromosti mase	799 kgmm <sup>2</sup>
Pogonski moment u praznom hodu	0,3 Nm
Prenosivi okretni moment	25 Nm
Težina proizvoda	4.990 g
Kod sučelja, pogon	D50B
Cod sučelja, Motor in	100A
Materijal - napomena	RoHS sukladno