

Okrugli cilindar DGS-40- -S2

Broj artikla: 2807


Proizvod u napuštanju

[bez prigušenja u krajnjim položajima](#)

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi [Support Portal](#).

FESTO

Prikaz primjera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	1 ... 2.000 mm
Promjer klipa	40 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	Prolazna klipnjača
Pogonski tlak	0,6 ... 10 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	633 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	633 N
Pneumatski priključak	G1/4