


Osnovni ventil VOFC-L-M52-M-G14-F9

Broj artikla: 2823467

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Način aktiviranja	električno
Širina	40 mm
Normalni nazivni protok	850 l/min
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Konstruktivna struktura	Klizni ventil s mekim klipom
Vrsta resetiranja	mehanička opruga
Mehanička zaštita	IP65
Nazivni promjer	6 mm
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Vrsta upravljanja	predupravljano
Opskrba zrakom upravljanja	interno
Smjer strujanja	nije reverzibilno
Safety Integrity Level (SIL)	do SIL 2 visoki zahtjev Proizvod se može primijeniti u SRP/CS do SIL 2 niska potreba
Protok Kv provjetravanje	0,65 m ³ /h
Protok Kv odzračivanje	0,65 m ³ /h
Vrijeme sklapanja isklj	40 ms
Vrijeme sklapanja uklj	< 1.000 ms
Trajanje uključenosti	100%
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	4
Temperatura medija	-25 ... 60 °C
Temperatura okoline	-25 ... 60 °C
Težina proizvoda	514 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	G1/4
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij obloženo tvrdim metalom