

# Komplet nabranog mijeha EADB-V2-32-S101-200

Broj artikla: 2828830

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski promjer	57 mm
Veličina	32
Područje hoda	101 ... 200 mm
Produljenje klipnjače	81 mm
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Komplet nabranog mijeha s uhvaćenim odlaznim zrakom
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Otpornost na medije	Prahovi Strugotina Ulja Mast Benzini
Mehanička zaštita	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Pokretna masa	85 g
Težina proizvoda	155 g
Vrsta pričvršćenja	podizno s navojnim zatikom
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material adapter components	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano
Material seals	NBR
Material bellows	NBR
Material threaded pin	visokolegirani čelik, nehrđajući