

# Okrugli cilindar DGS-40- -PPV-S2

Broj artikla: 2872

Proizvod u napuštanju


FESTO

s obostrano podesivim prigušenjem u krajnjim položajima.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2016. Alternativni proizvod vidi Support Portal.



Prikaz primjera



## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrijednost                                      |
|---------------------------------------|---|
| Hod                                   | 1 ... 2.000 mm                                  |
| Promjer klipa                         | 40 mm   |
| Prigušivanje                          | PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo |
| Prepoznavanje pozicije                | bez   |
| Varijante                             | Prolazna klipnjača                              |
| Pogonski tlak                         | 0,6 ... 10 bar                                  |
| Način funkcioniranja                  | dvoradno  |
| Temperatura okoline                   | -20 ... 80 °C                                   |
| Duljina prigušivanja                  | 15 mm   |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje  | 633 N   |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 633 N   |
| Pneumatski priključak                 | G1/4  |