


Kočni otpornik CACR-KL2-40-W2000

Broj dijela: 2882343

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	500
Položaj montaže	slobodna konvekcija okomito
Otpornik za kočenje impulsne energije na 380 V.	8000 Ws
Otpornik za kočenje impulsne energije na 780 V.	7200 Ws
Učinkak pri 35% ED i 20°C	2000 W
Nominalni kočni otpornik snage	800 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 380 V.	600 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 780 V.	480 W
Vrijednost otpora	40 Ohm
Odobrenje	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	2400 g
Vrsta montaže	neobavezno: s prolaznim provrtom s priborom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS