


DUO kabel NEDU-L1R2-V9-M12G8-E-LE5-5R1-LE3-5R2

Broj dijela: 2903567

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101
Konstruktivna struktura	Y razdjelnik s kabelom na poljskom uređaju i upravljačkoj strani
Vrsta distribucije	1 na 2
Dodatne funkcije	Connection of sensor and controller to proportional pressure regulator
Oznaka linije	bez držača znaka
Težina proizvoda	377 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica	8
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	6
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	5
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	5
Senzor električnog priključka 3, funkcija	Stranica Field uređaja
Električni priključak 3, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 3, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 3, broj pinova / žica	3
Električni priključak 3, zauzeti stupovi / žice	3
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Duljina kabela 1	5 m
Duljina kabela 2	5 m
Promjer kabela 1	5.3 mm

Svojstvo	Vrijednost
Promjer kabela 2	4.5 mm
Struktura kabela	3 x 0,25 mm ² 5 x 0,25 mm ² oklopljeni
Nazivni presjek vodiča	0.25 mm ²
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	crno
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal za zaključavanje vijkom	Mjed, niklani
Materijalne brtve	FPM
Materijal utikačkih kontakata	Mjed, pozlaćen
Materijal izolacijske čahure	PVC