

Priključna ploča VABS-S7-BE-B-G14-V14

Broj dijela: 2999476

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Dovod zraka pilota	unutarnji
Radni tlak	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar
Protok Kv zračenja	2.2 m ³ /h
Protok Kv vent	8.6 m ³ /h
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Težina proizvoda	250 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Prirubnica 1/4 NAMUR spojni dijagram
Pneumatski priključak 3	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Ematalizirani aluminij
Materijalne brtve	NBR