



Magnetni ventil

MZH-3-0,4-K

Broj artikla: 30210

FESTO

Micro pneumatika, s magnetnim svitkom i pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez utičnice.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok	4 l/min
Pogonski tlak	0 ... 7 bar
Konstruktivna struktura	Tanjur - sjedište
Mehanička zaštita	IP40 s utičnicom
Nazivni promjer	0,4 mm
Vrsta upravljanja	direktno
Vrijeme sklapanja isklj	4 ms
Vrijeme uklapanja uklj	4 ms
Trajanje uključenosti	100%
Parametri svitka	24V DC: 0,5W
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	20 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev