


Priključna ploča NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Broj artikla: 30427

FESTO

sa slikom priključka po ISO 5599/I i pretkonfencioniranim, integriranim električnim priključkom po ISO 5599/II. Priključci dolje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski tlak	0 ... 16 bar
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - umjerena otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Priključak, upravljački zrak 12	1/8 NPTF
Priključak, upravljački zrak 14	1/8 NPTF
Pneumatski priključak 1	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 2	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 3	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 4	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 5	1/4 NPTF